


品番：EA530GC-12

品名：300mm/49mm モンキーレンチ(広口・軽量)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,010円(税抜) / 7,711円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,010円(税抜) / 7,711円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/04/14 02:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0489ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                               |      |         |
|--|-------------------------------|------|---------|
| メーカー   | ロブテックス(ロブスター)                 | 型番   | UM49X   |
| 用途   | ボルトナットの締め付け・ゆるめ               | 呼び全長 | 300mm   |
| 厚み   | 開口部:8mm<br>ウォーム部(ねじ部):17mm    | 口の開き | 12~49mm |
| ボルト・ナット最大寸法  | M30、二面幅49mm以下の各種継手、ユニオン、袋ナット等 | 重量   | 530g    |
| 材質   | 特殊刃物鋼                         |      |         |
| 3面接触する位置にボルト・ナットをセットすることで、逃がし効果が得られ頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくく安定した締め付けが可能に |                               |      |         |
| 手にやさしく握りやすいR形状ハンドル   |                               |      |         |
| 目盛付き   |                               |      |         |
| RoHS2対応品   |                               |      |         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.