


品番：EA530GC-6

品名：150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)



販売価格	3,090円(税抜) / 3,399円(税込)		
カタログ価格	3,090円(税抜) / 3,399円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/14 02:34現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0489ページ		



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	UM24XG
用途	ボルトナットの締め付け・ゆるめ	呼び全長	150mm
厚み	開口部: 5mm ウォーム部(ねじ部): 10mm	口の開き	6~24mm
ボルト・ナット最大寸法	M16	重量	90g
材質	特殊刃物鋼		
独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減!			
3面接触する位置にボルト・ナットをセットすることで、逃がし効果が得られ頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくく安定した締め付けが可能に			
手にやさしく握りやすいR形状ハンドル			
目盛付き			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.