

品番：EA530HA-8A

品名：215mm/39mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ°)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 22:21現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



**1000 V**  
EN/IEC60900

1000V絶縁性能を確保するための3層構造コーティングのハンドルを採用しています。  
C-61000V  
絶縁性能を確保するための3層構造コーティングのハンドルを採用しています。  
絶縁性能を確保するための3層構造コーティングのハンドルを採用しています。



安全に配慮された3層構造コーティングのハンドルで、損傷具合を一目で判別できます。

### 仕様

最大口幅	39mm	全長	215mm
呼び寸法	200mm	重量	370g
1000V絶縁			
口幅目盛付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.