


品番：EA530JB-6

品名：150mm/20mm モンキーレンチ(ベント`/薄口)



販売価格	3,910円(税抜)／4,301円(税込)		
カタログ価格	3,910円(税抜)／4,301円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/05/17 12:08現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0514ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	HT-150B
全長	168mm	呼び寸法	150mm
重量	135g	使用範囲	0~20mm
口幅目盛付			
材質	クロムバナジウム	保証トルク	58.8N・m
先端角度20°ベントタイプ			
ガタなしバックラッシュレス構造のウォーム採用。スパナ感覚でお使い頂けます。			
先端は、わずか3.7mmの薄さです。			
薄いボルト・ナットの着脱に最適です。			
精密機械、電子部品、車両関連等幅広い分野でご使用いただけます。			
看板の取り付け等2丁使いのナット締付作業に便利です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.