


品番：EA530JC-1

品名：117mm/26mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)



販売価格	3,270円(税抜)／3,597円(税込)		
カタログ価格	3,270円(税抜)／3,597円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/10/02 12:02現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	HY-26STR
使用範囲	7～26mm	最大トルク	54N・m
呼び寸法	100mm	全長	117mm
重量	95g	材質	クロムバナジウム鋼
グリップカラー	レッド	口幅目盛	無

先端厚さは、極薄2.5mm
各種コネクターや精密、電子部品の薄いボルト・ナットの着脱に最適
あごの突起が無い為、差し返しをしながらナットを回せます。
作業性を高める指掛けフック機能付き
ホイールバルブナット調節時のレンチの2丁使いにも使用可能
<注意> ・エコフォークは薄物ナット廻しの作業性を追求しており、通常ナット廻しでは強度が不足します。 ・キャスター等の締め付けには使用しないでください。 ・先端部をこじると曲ったり、折れる恐れがあります。 ・ハンマ代わりの使用、柄にパイプ等を差し込んでの使用はしないでください。 ・コンパクトさを実現するため、口が最後まで閉じません。 ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・ビニールグリップに絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.