



品番：EA530JE-11A

品名：150mm/24mm ワイドモンキーレンチ(薄口)



販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 03:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0488ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	TWM-07
呼び全長(mm)	150	厚み(mm)	10
最大口幅(mm)	24	重量(g)	130
材質	クロムバナジウム鋼	全長	164mm
先端厚	2mm	先端長	16mm
適合ボルトナット	M16以下	用途	六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに

薄いナットが回せるモンキーレンチ

先端薄型2mmで薄ナットやダブルナットなどにも対応

先端厚2mmの超薄口モデル

薄ナットやダブルナットの作業に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

