

品番：EA530JE-2

品名：100mm/24mm ワイドモンキーレンチ(薄口)



販売価格	3,020円(税抜)／3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜)／3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/15 19:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	TWM-08
全長	110mm	用途	六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締め
適合ボルトナット	M16以下	呼び全長	100mm
先端長	16mm	先端厚	2mm
最大口幅	24mm	重量	85g
材質	クロムバナジウム鋼		
薄いナットが回せるショートサイズのモンキーレンチ。			
先端薄型2mmで薄ナットやダブルナットなどにも対応。			
ショートグリップで狭い場所での作業性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.