


品番：EA531E-23

品名：2・3/4"/300mm ウォーターホップフライヤー(ケリッ付)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/14 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0199ページ		



アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	88 05 300
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
最大開口	2-3/4" 70mm	最大ナット	60mm
全長	300mm	重量	560g
調整段数	9	刃硬度	61HRC
材質	クロムバナジウム鋼		

ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。

パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。

ボックスジョイント構造
ダブルガイドにより非常に安定しています。

頑丈な構造で、汚れに強いので、屋外での作業に特に適しています。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

代替品

--	--



品番 EA531E-3
コメント 300mm 磨き仕上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.