

品番：EA531E-3

品名：2・3/4"/300mm ウォーターホ°ソフ°フライヤー-(ケリフ°付)



販売価格	7,840円(税抜) / 8,624円(税込)		
カタログ価格	7,840円(税抜) / 8,624円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/14 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0199ページ		



アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	88 02 300
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
最大開口	2-3/4" 70mm	最大ナット	60mm
全長	300mm	重量	530g
材質	クロムバナジウム鋼	調整段数	9
刃硬度	61HRC		

ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。

パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。

ボックスジョイント構造  
ダブルガイドにより非常に安定しています。

頑丈な構造で、汚れに強いいため、屋外での作業に特に適しています。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.