

品番：EA531EC-250

品名：2” /250mm ウォーターポンププライヤー



販売価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
カタログ価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/21 01:37現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0201ページ		



アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	88 03 250
ハンドル仕様	プラスチックコート	ヘッド仕上げ	クロムメッキ
全長	250mm	重量	319g
ナット対辺	46mm	パイプ径	2”
パイプ開口範囲	φ 50mm	掴み部厚み	約7mm
調整段数	9	刃硬度	HRC61

ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。

パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかめます。

入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。

ボックスジョイント構造:ダブルガイドにより非常に安定しています。

頑丈な構造で、汚れに強いので、屋外での作業に特に適しています。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

代替品

--	--



品番 EA531E-250  
コメント 同型 メッキ無し

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.