

品番：EA531EE-10

品名：1・5/16"/250mm ウォーターポンププライヤー



販売価格	5,860円(税抜)／6,446円(税込)			
カタログ価格	5,860円(税抜)／6,446円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/26 09:47現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0199ページ			



パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	89 03 250
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	クロムメッキ
パイプ径	1・5/16”(34mm)	最大ナット	36mm
全長	250mm	重量	325g
材質	クロムバナジウム電炉鋼	ヘッド厚	7.5mm
ノド	31mm		
ジョイントの滑りがありません			
ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状			
ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません			
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます			
掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています			
刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます			
フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います			
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.