

品番：EA531EE-2

品名：1・5/16"/250mm ウォーターボンププライヤー(グリップ付)



販売価格	6,740円(税抜)／7,414円(税込)		
カタログ価格	6,740円(税抜)／7,414円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/05/18 11:31現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0203ページ		



パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	8905250
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
パイプ径	1・5/16”(34mm)	最大ナット	36mm
全長	250mm	重量(g)	371
最大開口	36mm	材質	クロムバナジウム電炉鋼
フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います			
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます			
ジョイントの滑りがありません			
ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状			
ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません			
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます			
掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています			
KNIPEX製品の二種類の素材を組み合わせたコンフォートハンドルは、一般的なプラスチックコーティングハンドルに比べ接触面積が2倍以上となっている為、作業時に加わる力は広面積に伝達され、手への負担が軽減されます。			

セルフグリップタイプ
5段階調整、溝式ジョイント
多くの場面でレンチとしても使用可能
刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.