

品番：EA531EF-100

品名：24mm/100mm ウォーターポンププライヤー



販売価格	5,440円(税抜)／5,984円(税込)		
カタログ価格	5,440円(税抜)／5,984円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 13:36現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0200ページ		



コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	87 00 100
ハンドル	防錆コート エンボス加工	仕上げ	磨き
最大開口	28mm 1”	最大ナット	24mm
全長	100mm	重量	62g
調整段数	11	硬度	約61HRC

片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。

少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。

ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開きを調整できます。
作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。

口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。

てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。

コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.