

品番：EA531EG-13

品名：2” /300mm ウォーターポンププライヤー



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/16 21:48現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0200ページ		



コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	87 03 300
ハンドル	プラスチックコーティング(滑り止付)	仕上げ	クロムメッキ
最大開口	2-3/4” 70mm	最大ナット	60mm
全長	300mm	重量	530g
材質	クロームバナジウム電気鋼	調整段数	30
刃硬度	61HRC		

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント

少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状

てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。

アゴの開きは片手で調節が可能です。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

代替品



品番 EA531EG-300

コメント 同型 メッキ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.