

品番 : EA531EG-2

品名 : 2"/250mm ウォーターホースフライヤー(グリップ付)



販売価格	6,990円(税抜) / 7,689円(税込)		
カタログ価格	6,990円(税抜) / 7,689円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/02/06 22:18現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0198ページ		



コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	87 02 250
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
最大開口	2" 50mm	最大ナット	46mm
全長	250mm	重量	366g
調整段数	25	材質	クロームバナジウム電気鋼
刃幅	7mm	刃硬度	61HRC

アゴの開きは片手で調節が可能です

少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント

口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き

てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

