


品番：EA531EG-32

品名：50mm/250mm ウォーターポンププライヤー



販売価格	8,770円(税抜)／9,647円(税込)		
カタログ価格	8,770円(税抜)／9,647円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/17 13:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0198ページ		



コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	87 02 250 T
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
パイプ径	2” 50mm	ナット対辺	46mm
全長	250mm	重量	370g
材質	クロームバナジウム電気鋼	調整段数	25
刃硬度	約61HRC		

高所作業時の工具落下防止に
グリップエンドにセーフティループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

KNIPEX製品の二種類の素材を組み合わせたコンフォートハンドルは、一般的なプラスチックコーティングハンドルに比べ接触面積が2倍以上となっている為、作業時に加わる力は広面積に伝達され、手への負担が軽減されます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.