

品番：EA531EK-12

品名：2・3/4"/300mm ウォーターホップフライヤー(絶縁)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/14 16:05現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0211ページ		



アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	88 07 300
最大ナット	60mm	最大開口	2・3/4”(70mm)
全長	300mm	調節段数	9
ハンドル	ディップコーティング(1000V絶縁)	刃硬度	HRC61
材質	クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)		

パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしない。

便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。

少ない力でパイプやナットを確実につかみます。

ボックスジョイントデザインは頑丈なダブルガイド。

ガードは作業者の指を挟まないようになっています。

代替品

品番	EA531EL-250
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.