品番：EA531EK-12

品名：2･3/4"/300mm ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾟﾗｲﾔｰ(絶縁)

販売価格	13,100円（税抜）／ 14,410円（税込）			
カタログ価格	13,100円（税抜）／14,410円(税込)			
在庫数	最新在庫：6　（2025/08/03 04:01現在）			
商品入数	1	販売単位	丁	
カタログページ	0211ページ			

アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	88 07 300
最大ナット	60mm	最大開口	2･3/4”(70mm)
全長	300mm	調節段数	9
ハンドル	ディップコーティング(1000V絶縁)	刃硬度	HRC61
材質	クロムバナジウム鋼（クロムメッキ仕上げ）		
パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしない。			
便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。			
少ない力でパイプやナットを確実につかみます。			
ボックスジョイントデザインは頑丈なダブルガイド。			
ガードは作業者の指を挟まないようになっています。			

代替品

	品番　EA531EL-250 **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.