

品番：EA531EP-1

品名：42mm/330mm パイプレンチ



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/11 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



スウェーデン型と呼ばれるパイプレンチ。ボタンを押して素早くスライド調整ができるので便利です

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	83 61 010
全長(mm)	330	パイプ外径(mm)	42
重量(kg)	0.95	ハンドル仕様	プラスチックコーティング
刃硬度	56HRC		
S型スタイル			
アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。			
斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。			
プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまいがちありません。			
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。			
グレー粉体塗装			
セルフロック動作により労力が軽減されます。			
パイプレンチでもこの形状はスウェーデン型と呼ばれるものです。 特にこの製品はボタンを押して素早くスライド調整ができるので便利です。			

代替品



品番 EA546BD-250B

コメント メ-カ-違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.