

品番：EA531K-1

品名：2本組 プライヤーレンチセット



販売価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0200ページ0263ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	00 19 72 V01
セット内容	150mmプライヤーレンチ 125mm精密ニッパー	セット点数	2本
プライヤーレンチ	最大開口:27mm 全長:150mm 重量:193g ・ザラツキのあるアゴでしっかりホールドし、インシュロックの取り外しに最適です。 ・1本でミリ・インチの規格を問わずパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。 ・つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 ・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 ・つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。	精密ニッパー	切断能力:軟線…0.2~1.7mm、中硬線…1.3mm、硬線…0.7mm 全長:125mm 重量:59g 仕上げ:磨き ハンドル:コンフォート ・フルフラッシュ刃で切断跡が残らずカットが出来ます。 ・ボールベアリングスチール採用で長寿命です。 ・つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
ケース	サイズ:70(W)×50(D)×170(H)mm ベルト幅60mm以下に対応	総重量	350g

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

