

品番 : EA531KA-1

品名 : 40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)



販売価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/01/09 09:43現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0200ページ		



1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	86 05 180
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
最大開口	40mm 1-1/2"	全長	180mm
重量	260g	材質	クロムバナジウム電気鋼
調整段数	15		

フラットなアゴなので挟む物を傷つけません。

塗装されたパーツなどにも向いています。

てこの原理を最大限に発揮するデザイン

ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることができます。

口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。

平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。

ラチエット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能

#### 代替品

	品番	EA531KA-1A
--	----	------------



コメント 変更点:ハンドル

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.