品番: EA531KA-150

品名: 27mm/150mm プライヤーレンチ(グリップ付)



販売価格	<b>12,000円</b> (税抜)/ 13,200円(税込)				
カタログ価 格	12,000円(税抜)/13,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/04 09:02現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログ ページ	0199ページ				



















1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	86 05 150
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
最大開口	27mm 1"	全長	150mm
重量	193g	材質	クロムバナジウム電気鋼
調整段数	14		

フラットなアゴなので挟む物を傷つけません。 塗装されたパーツなどにも向いています。

てこの原理を最大限に発揮するデザイン

ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。

口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。

平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。

ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能

## 株式会社エスコ