

品番 : EA531KA-150

品名 : 27mm/150mm プライヤーレンチ(グリップ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,500円(税抜)／13,750円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 12,500円(税抜)／13,750円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/01/10 21:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0200ページ                      |      |   |



1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

#### 仕様

|      |                |     |             |
|------|----------------|-----|-------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番  | 86 05 150   |
| ハンドル | コンフォート         | 仕上げ | クロムメッキ      |
| 最大開口 | 27mm<br>1"     | 全長  | 150mm       |
| 重量   | 193g           | 材質  | クロムバナジウム電気鋼 |
| 調整段数 | 14             |     |             |

フラットなアゴなので挟む物を傷つけません。

塗装されたパーツなどにも向いています。

てこの原理を最大限に発揮するデザイン

ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることができます。

口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。

平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。

ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

