

品番：EA531KA-1A

品名：40mm/180mm プライヤーレンチ(ケリッポ付)



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/03 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	KNIPEX(クニベックス)	型番	86 05 180
最大開口	40mm(1-1/2")	全長	180mm
重量	260g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	クロムメッキ	調整段数	15
アゴの先端(チップ)の厚さ(B1)	5mm	アゴの厚さ(ジョイント)(B2)	8mm
アゴの付け根(ジョイント)の厚さ(B3)	12mm		

プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。

平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。

口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。

塗装されたパーツなども傷つけずにつかむことができます。

フラットなアゴなので挟む物を傷つけません。
塗装されたパーツなどにも向いています。

ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。

てこの原理を最大限に発揮するデザイン
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。

ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.