

品番 : EA531KA-2

品名 : 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)



販売価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜)／15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/01/10 03:25現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0200ページ		



1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	86 05 250
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
最大開口	52mm 2"	全長	250mm
重量	490g	材質	クロムバナジウム電気鋼
調整段数	17		

フラットなアゴなので挟む物を傷つけません。

塗装されたパーツなどにも向いています。

口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。

平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。

てこの原理を最大限に発揮するデザイン

ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることができます。

ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能

代替品

品番 EA531K-250A



コメント ハンドル形状が異なります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.