

品番：EA531KD-180

品名：40mm/180mm プライヤーレンチ(落下防止型)



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 09:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



カタログ訂正

25/03/07 ●重量 281g→260g、最大開口 35mm→40mm (NO.56 963)

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	86 05 180 T
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
最大開口	40mm 1-1/2"	全長	180mm
重量	260g	調整段数	15

グリップエンドにセーフティループを取付可能な金具を設けた、高所作業向けの安全対策モデル

つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
平行に可動するので、ミリ・インチを問わず使用できます。

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。

ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。

ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。

代替品

品番	EA531KA-1
コメント	落下防止金具なし



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.