

品番：EA531KP-6

品名：25-80mm/250mm パイプグリップライヤー



販売価格	8,840円(税抜) / 9,724円(税込)		
カタログ価格	8,840円(税抜) / 9,724円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/26 12:34現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



多様なサイズに対応する25段階の調整機能

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	81 03 250
用途	防臭弁の接続ねじ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に	能力	φ25~80mm
調整	25段階	全長	250mm
重量	355g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	クロムメッキ	材質	クロムバナジウム鋼

異なった直径でも細かい調整でフィットします。

頑丈で強い負荷にも耐えます。

ノズルのホースやフィルターカートリッジをやさしく取り外しできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.