品番: EA531KP-7

品名:10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー)



| 販売価格 | 11,800円 (税抜)/ 12,980円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 11,800円(税抜)/12,980円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/11/04 02:05現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | Т | | |
| カタログ ページ | 0196ページ | | | | |



















多様なサイズに対応する25段階の調整機能

仕様

| メーカー | KNIPEX (クニペックス) | 型番 | 81 13 250 |
|------|-------------------------------------|------|--------------|
| 用途 | 防臭弁の接続ねじ、プラスチックパイプ 継手、丸ナットなどの締緩に | 能力 | φ10~75mm |
| 調整 | 25段階 | 全長 | 250mm |
| 重量 | 355g | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | クロムメッキ | 材質 | クロムバナジウム鋼 |

異なった直径でも細かい調整でフィットします。

頑丈で強い負荷にも耐えます。

ノズルのホースおよびフィルターカートリッジをやさしく取り外しできます。

プラスチックジョー仕様