

品番 : EA532AC-21C

品名 : 174mm フラットノーズプライヤー(ソフトタッチ)



販売価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
カタログ価格	2,260円(税抜) / 2,486円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/01/14 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



キズ防止樹脂付きバネ内臓コンビネーションプライヤ

仕様

メーカー	IPS PLIERS (IPS)	型番	SH-165S
全長	174mm	先端幅×刃長	4×30mm
切断可能径	2.0mm	最大口開き幅	20mm
口開調節	2段階	材質	本体:クロムバナジウム鋼 柄:ビニール くわえ部:ナイロン

細かい作業に最適な先端形状

バネ内蔵でラクラク快適連続作業

つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能

本体はサビに強いカチオン電着塗装(メッキ品の約10倍!)

くわえ部の奥側はパイプなどがしっかりとつかめるキザ歯と針金や釘が切れるワイヤーカッター付き

くわえ部樹脂スペア(1組)付き! プラスドライバーで取り換え可能!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

