

品番：EA532AC-2B

品名：25mm/200mm コンビネーションプライヤー(ソフトタッチ/レット)



販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/26 12:30現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0197ページ		

仕様

メーカー	IPS PLIERS (IPS)	型番	PH-200
最大開口(mm)	25	全長(mm)	200
切断能力(mm)	軟線φ2.6	くわえ部材質	ジュラコン(R)
重量(g)	270	口開調節	2

キズを付けたくなければこれが一番「ソフトタッチシリーズ」
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。

ホビー&工作用・車両整備・楽器整備・釣り具整備…さまざまな用途で使えます!

軟線でφ2.6位までの針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。

本体はサビに強いカチオン電着塗装(メッキ品の約10倍!)

くわえ部は樹脂製で、はさむ物をキズつけずにしっかりつかめます。

スベア樹脂付き

※ジュラコン(R)はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。

代替品

品番	EA532AC-2C
コメント	グリップ光沢あり→光沢なし



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.