

品番：EA532AF-150

品名：8mm/150mm コンビネーションプロライヤー(チタン合金製)



販売価格	55,100円(税抜) / 60,610円(税込)		
カタログ価格	55,100円(税抜) / 60,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/14 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0365ページ		



軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

#### 仕様

呼び全長	150mm	最大開口	8mm
材質	チタン合金(Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si)	重量	125g
硬度	HRC33-43	引張強度	850MPa
伸び率	10%	チタン合金密度	4.5g/cm <sup>3</sup>

全体に熱処理を施しているため、強力で耐久性に優れています。

人間工学に基づいたデザインで握りやすく、滑りにくく、長時間の使用に適しています。

スリップジョイント付きの鋸歯(ギザギザ)加工、高硬度で優れたクランプ力を持っています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.