

品番：EA532DE-11

品名：ねじプライヤー(ネジザウルス)セット



販売価格	7,000円(税抜)／7,700円(税込)			
カタログ価格	7,000円(税抜)／7,700円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/22 03:00現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



ネジザウルスのプライヤーと強力型ペンチのセット

仕様

メーカー	エンジニア	型番	ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	・ねじプライヤー(ネジザウルス) ・ペンチ型ネジザウルス	セット点数	2点
【ねじプライヤー(ネジザウルス)】 ・全長…175mm ・適応ねじ頭サイズ…先端部: φ3～9.5mm ・材質…炭素鋼 ・先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 ・独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 ・刃部を搭載しており、針金の切断ができます。			
【ペンチ型ネジザウルス】 ・全長…225mm ・適応ねじ頭サイズ…φ3.0～12.0mm ・材質…高炭素鋼 ・切断能力…VVF: 2.6×3芯、軟鉄線: φ3.2mm、銅線: φ4mm ・ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ ・今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。 ・通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。 ・強力偏芯構造によりVVFφ2.6×3芯を切断できます。 ・簡易圧着機能付(1.25～3.5sqまで対応)			

