

品番：EA532DE-160

品名：160mm ねじプライヤー(ネジザウルス)



販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/13 07:46現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0268ページ		



#### 仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-58
商品名	ネジザウルスGT	用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
適応サイズ	先端部: φ3~9.5mm、 本体部: φ5.5~10mm	切断能力	銅線(単線): φ3.2mm 軟鉄線: φ2.6mm
全長	160mm	先端幅	17.5mm
先端長さ	28mm	刃長	8mm
グリップ幅	54mm	重量	130g
材質	本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー		

潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。  
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

バネ付で連続作業の負担を軽減します。

刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。

グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。  
手によくフィットするデザイングリップ。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。  
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.