

品番：EA532DE-182

品名：182mm ねじプライヤー(ネジザウルス)



販売価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
カタログ価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/26 05:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-77
商品名	ネジザウルス	用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。 現場での修理、整備、分解や自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
切断能力	ステンレス線: φ2.0mm 軟鉄線: φ3.2mm 銅線(単線): φ4.0mm	適応ねじ頭サイズ	先端部: φ3~9.5mm
全長	182mm	先端幅	20mm
先端長	31mm	刃長	9.5mm
グリップ幅	50mm	重量	183g
タテ溝硬度	HRC60±2	材質	本体:炭素鋼 グリップ・キャップ:エラストマー(耐油性)

つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。

先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。

手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。
グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。

バネ付きで連続作業も楽にできます。

栓抜き、ピンのフタ、段ボールのホッチキス、クギ抜き、スプレー缶、缶のフタの取り外しにも使えます。

収納に便利な専用キャップ付き。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.