

品番 : EA532DE-200

品名 : 204mm [^°ノフ型]ネジザウルス



販売価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
カタログ価格	3,660円(税抜) / 4,026円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/15 21:34現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0268ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-59
商品名	ネジザウルスRX	用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊 ネジの取り付け、取り外しに。 現場での修理・整備・分解、自動車・バ イク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜 大工)に。
適応サイズ	先端部: ϕ 3~12mm	切断能力	軟鉄線: ϕ 3.2mm 銅線(単線): ϕ 3.5mm
全長	204mm	先端幅	27mm
先端長さ	27.7mm	刃長	11mm
グリップ幅	53mm	重量	295g
材質	本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー	タテ溝硬度	HRC60±2

潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。

潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる大型のネジザウルス。

先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。

刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。

グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。

軽量でねじれに強いT型グリップを採用。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。

※鋳や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.