

品番：EA532DE-215

品名：215mm [ハ°ンヅ型]ネジザウルス

	販売価格		3,630円(税抜)／3,993円(税込)	
	カタログ価格		3,630円(税抜)／3,993円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 3 (2025/05/22 21:44現在)	
	商品入数	1	販売単位	丁
	カタログページ	0270ページ		



切る・つかむ・回すで電気工事に最適

仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-79
商品名	ネジザウルスVA	用途	・電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。 ・配管やダクトの止めネジの撤去。 ・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
適応ねじ頭サイズ	先端部：φ3.0～12mm	切断能力	VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)
圧着適応範囲	1.25～3.5mm ²	全長	215mm
先端幅	26.5mm	先端長さ	42mm
刃長	20mm	グリップ幅	52mm
重量	340g	タテ溝硬度	HRC60±2
材質	高炭素鋼		
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。			
抜群の切れ味!鋭利なせん断刃で、VVF(φ2.6mm×3芯)をラクラク切ることができます。			

潰れたネジ、錆びたネジを簡単に回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端に隙間が無く、薄い結束バンドなども確実に掴めます。従来のペンチのような空掴み(スカ)がありません。
網目状のクロスハッチにより、通常のペンチに比べて保持力が向上しています。
タテ溝をペンチの中心から3.5mmずらしたことで、細い結束バンド等も簡単に掴めます。
CEスリーブやアース用の緊急簡易圧着機能付き(適応範囲:1.25～3.5mm ²)。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手によくフィットするデザイングリップ。
※本工具は非絶縁工具です。活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。 ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。 ※鉄線などの切断には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.