

品番 : EA532DF-190A

品名 : 190mm [ラジオヘン型]ネジザウルス



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,270円(税抜) / 3,597円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,270円(税抜) / 3,597円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/01/14 20:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------|-----------------------|------|--|
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-61 |
| 商品名 | ネジザウルスZ Plus | 用途 | ・現場での修理、整備、分解、自動車、 バイク、自転車のメンテナンス、DIYに ・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに |
| 適応ねじ頭サイズ | 先端部: ϕ 2~5.5mm | 切断能力 | 銅線(単線): ϕ 3.2mm 銅線(より線): 8mm ² 軟鉄線: ϕ 2.6mm ステンレス線: ϕ 2mm |
| 線材掴み | ϕ 0.9~3.2mm | 簡易圧着 | 1.25~3.5mm ² |
| 全長 | 190mm | 先端幅 | 20mm |
| 先端長さ | 51mm | 刃長 | 10mm |
| グリップ幅 | 53mm | 重量 | 185g |
| 材質 | 本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー | | |

多種多様な溝でマルチに対応、ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ

【タテ溝】奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。

【マイクロセレーション】微細なセレーションで対象を保持

【スクエアセレーション】細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。

【ラウンドプレス】丸棒や細パイプなどを優しく保持

【ラウンドセレーション】ナットや丸棒をガッチリ掴める。

【フラットプレス】アルミスリーブなどを平らに潰せる。

【Shin-Grip】硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。

ワイヤーカッター付き。

簡易圧着付き。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。

※鋳や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.