

品番：EA532DG-225

品名：225mm [ハ°ヅ型]ネジザウルス(2way)



販売価格	3,790円(税抜)／4,169円(税込)		
カタログ価格	3,790円(税抜)／4,169円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/05/06 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0270ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-78
商品名	ネジザウルスEL	用途	電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
切断能力	VVF:2.6×3芯、軟鉄線: φ 3.2mm、銅線: φ 4mm、ステンレス線: φ 2mm、より線:8mm ²	対応ねじ頭サイズ	φ 3.0～12mm
圧着適応範囲	1.25～3.5mm ²	全長	225mm
先端幅	27mm	先端長さ	39mm
刃長	21mm	グリップ幅	54mm
重量	350g	タテ溝硬度	HRC60±2
材質	本体:高炭素鋼 グリップ:エラストマー		

ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。

今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。

通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。

潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
タテ溝を先端片側にずらすことで、細い結束バンドなども確実に掴めます。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
VVF線カットが可能なロングカット刃仕様
強力偏芯構造により、従来のペンチと比べて切断力が30%向上。VVF φ 2.6×3芯を切断できます。
CEスリーブやアース用の簡易圧着機能付き(適応範囲:1.25～3.5mm ^φ)。
※本工具は非絶縁工具です。活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。 ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。 ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.