

品番：EA532DJ-261

品名：260mm ウォーターポンププライヤー(ネジザウルス)



販売価格	3,380円(税抜)／3,718円(税込)		
カタログ価格	3,380円(税抜)／3,718円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/13 21:02現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0198ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-81
商品名	ネジザウルスWP-2	用途	水周りの作業に。 ビニルライニング鋼管の保守作業に。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
最大開口	60mm	全長	260mm
先端長さ	36mm	グリップ幅	55mm
重量	320g	対応ねじ頭サイズ	φ3～9.5mm
タテ溝硬度	HRC58±2	材質	炭素鋼
ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。			
クイックアジャスト機能により、グリップをスライドさせるだけで開口調整ができます。			
丸棒、角棒、薄板など、さまざまな対象を掴めます。			
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。			
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。			
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。			
軽量のT型グリップを採用し、使用時の負担を軽減します。			

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA532DJ-262</td></tr><tr><td>コメント</td><td>違い:最大開口幅、全長、重量</td></tr></table>	品番	EA532DJ-262	コメント	違い:最大開口幅、全長、重量
品番	EA532DJ-262				
コメント	違い:最大開口幅、全長、重量				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.