

品番：EA532DJ-262

品名：245mm ウォーターポンププライヤー(ネジザウルス)



販売価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
カタログ価格	4,190円(税抜) / 4,609円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/31 01:04現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0197ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-82
商品名	ネジザウルスWP-3	用途	水周りの作業に。 ビニルライニング鋼管の保守作業に。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
最大開口	50mm	つかみ幅	パイプ: φ5~50mm ナット: 対辺 5~47mm
全長	245mm	先端長さ	36mm
重量	350g	適応ねじ頭サイズ	φ3~9.5mm
タテ溝硬度	HRC60±2	材質	炭素鋼

ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー

クイックアジャスト機能により、グリップをスライドさせるだけで開口調整ができます。

潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。

先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

丸棒、角棒、薄板など、さまざまな対象を掴めます。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。

※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.