

品番 : EA532KN-1

品名 : 200mm コンビネーションプライヤー



販売価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/12/15 19:56現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0271ページ		



カタログ訂正

25/12/15 ●重量 誤:270g 正:236g (NO.56・57 963)

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	82 01 200
用途	頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に	パイプ径	5/32"~7/8"
ナット対応	4~22mm	アゴ調整段階数	5
全長	200mm	重量	236g
ハンドル仕様	プラスチックコート	材質	クロムバナジウム電気鋼

2ヶ所(正面・サイド)の掴み面は、ボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい構造です。

非常にスリムで、スペースの限られた狭い設置場所でも素早く作業可能

先端部でナメたネジも回せます。

掴み幅を正確に変更する5段階のプッシュボタン調整機構。

3点保持機構を持つフロントグリップで、平材(最大8mmまで)もしっかり掴めます。

頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性に優れています。

ピンチガードで指の挟み込みを防止します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.