

品番：EA532KN-10A

品名：150mm コンビネーションプライヤー(ケリッポ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,860円(税抜) / 6,446円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,860円(税抜) / 6,446円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/05/26 06:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | | | |



2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい

仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------|----|-------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 82 02 150 |
| 使用範囲 | パイプ外径:1/8"~5/8" ナット対辺:3~16mm | 全長 | 150mm |
| 重量 | 278g | 材質 | クロムバナジウム電気鋼 |
| ハンドル仕様 | コンフォート | | |

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい。

先端部でナメたネジも回せます。

掴み幅を正確に変更する3段階のプッシュボタン調整機構

頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性

ピンチガードで指の挟み込みを予防

3点保持機構を持つフロントグリップで、平材もしっかり掴めます。(最大6mmまで)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

