

品番：EA532KN-12

品名：250mm コンビネーションプライヤー(ケリッ°)



販売価格	7,650円(税抜) / 8,415円(税込)		
カタログ価格	7,650円(税抜) / 8,415円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/03 05:31現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0269ページ		



2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい

仕様

メーカー	KNIPEX(クニベックス)	型番	82 02 250
用途	頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に	使用範囲	パイプ外径:3/16"~1-1/16" ナット対辺:5~27mm
全長	250mm	重量	393g
アゴ調整段階数	7	ハンドル仕様	コンフォート
材質	クロムバナジウム電気鋼		

2ヶ所(正面・サイド)の掴み面は、ボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい構造です。

先端部でナメたネジも回せます。

掴み幅を正確に変更する7段階のプッシュボタン調整機構。

3点保持機構を持つフロントグリップで、平材(最大10mmまで)もしっかり掴めます。

ピンチガードで指の挟み込みを防止します。

頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

