

品番：EA532KN-30

品名：3本組 コンビネーションプライヤーセット



販売価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜) / 22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/03 07:04現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0269ページ		



持ち運びに便利なツールロール付

仕様

メーカー	KNIPEX(クニベックス)	型番	00 19 61 V01
用途	頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に	セット点数	3点 (サイズ:小・中・大)
パイプ径	小:1/8"~5/8" 中:5/32"~7/8" 大:3/16"~1-1/16"	ナット対応	小:3~16mm 中:4~22mm 大:5~27mm
アゴ調整段階数	小:3 中:5 大:7	全長	小:150mm 中:200mm 大:250mm
重量	小:130g 中:270g 大:360g	ハンドル仕様	プラスチックコート
材質	クロムバナジウム電気鋼	ツールロール	サイズ:430×325mm(展開時) 重量:225g ・耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のツールロール ・面ファスナー付き ・4ポケット付き
総重量	950g		

2ヶ所(正面・サイド)の掴み面は、ボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい構造です。

先端部でナメたネジも回せます。

3点保持機構を持つフロントグリップで、平材(最大6・8・10mmまで)もしっかり掴めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.