

品番 : EA533AV-250

品名 : 0-34mm/250mm リッキングフライヤー(カーブジョー)



販売価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
カタログ価格	2,040円(税抜) / 2,244円(税込)		
在庫数	最新在庫: 51 (2025/12/17 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0271ページ		



パイプのクランプに特に優れたカーブジョー仕様

仕様

全長	250mm	口の開き	0~34mm
重量	523g	材質	高クロームモリブデン鋼
ボルトの取り外し、ワイヤーのねじり、釘の引き抜き、またはドライバーハンドルのてこ作用の追加に最適です。			
挟んで滑りにくい強力な刃形状			
ガードリリーストリガーは、偶発的なリリースを防ぎながら、必要なときにツールを素早くロック解除できるようにします。			
高品質なクロムモリブデン鋼製です。			
調整ネジには六角穴が開いており、六角レンチなどを使用することにより強く締めることができます。			
プライヤーを所定の位置に固定すると、その位置に置いたままにできるため、ユーザーは両手で作業を行うことができます。			

代替品

	品番 EA682LA-10 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

