

品番：EA533W

品名：φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用



販売価格	8,200円(税抜) / 9,020円(税込)		
カタログ価格	8,200円(税抜) / 9,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/08 19:10現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0094ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	42 24 280
材質	本体:強力特殊鋼、アゴ:スチール	仕上げ	ヘッド:ニッケルクロームメッキ ハンドル:ニッケルクロームメッキ
クランプ能力	パイプ:10~70mm	口幅	65mm
爪の間	25mm	全長	280mm
重量	780g		

アゴは高温耐性が高いので、ほとんどの材質の溶接に使用できます。

クイックリリースレバーはPVCカバー付

スクリュー、リリースレバー付

ボディは、片手で操作できます。

板やパイプを確実につかむことができます。

大変頑丈に作られています。

並べて置いたパイプ状の部材を安全に溶接することができます。

下あごが平たい為、細いパイプをしっかり握れます

ボディは強力スプリング鋼

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.