

品番：EA533WB-11

品名：φ30-65mm/280mm バイスプライヤー・溶接用



販売価格	8,130円(税抜)／8,943円(税込)		
カタログ価格	8,130円(税抜)／8,943円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/11 01:04現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0094ページ		



仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	4214280
口の開き	0～25mm	口の深さ	50mm
全長	280mm	クランプ能力	パイプ: φ30～65mm、 角材: 0～51mm
材質	本体: 特殊鋼 アゴ: スチール	仕上げ	ヘッド: ニッケルクロームメッキ ハンドル: ニッケルクロームメッキ
重量	917g	口幅	65mm
爪の間	25mm		
クイックリリースレバーはPVCカバー付			
調節スクリュー、リリースレバー付			
片手で操作できます。			
ボディは強力スプリング鋼			
アゴは高温耐性が高いので、ほとんどの材質の溶接に使用できます。			

代替品

品番	EA533AJ-9
コメント	口の開き: 0～70mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.