品番: EA534K-12

品名:240mm 電エペンチ(グリップ・圧着付/偏芯型)



販売価格	<b>10,800円</b> (税抜)/11,880円(税込)				
カタログ価 格	10,800円(税抜)/11,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/12/17 12:38現在)				
商品入数	1	販売単位	Ţ		
カタログページ	0254ページ				















てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約50%軽い力で切断できます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	09 12 240
切断能力	硬線: φ3.0mm 中硬線: φ4.6mm	全長	240mm
重量	455g	刃硬度	HRC62
刃材質	特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼鍛造油 焼入)	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き		

ACSR(鋼心入アルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ

ヘッド先端のつかみ面は、クロスカットのすじ入りのため、しっかりつかめ、引っ張れます。

てこの原理を最大限に発揮するレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。

刃部が長いため、フラットケーブルの切断にも適します。

ジョイント部でフィッシュテープを引っ張れます。

## 強力型

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

フィッシュテープ用プーラー付

## 代替品



**品番** EA534K-12A 変更点:ハンドル

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.