

品番：EA534K-12

品名：240mm 電工ペンチ(ケリッポ°・圧着付/偏芯型)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/18 20:46現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0253ページ		



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約50%軽い力で切断できます

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	09 12 240
切断能力	硬線: ϕ 3.0mm 中硬線: ϕ 4.6mm	全長	240mm
重量	455g	刃硬度	HRC62
刃材質	特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼鍛造油焼入)	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き		

ACSR(鋼心入アルミより線)の切断も可能な架線工専用強力ペンチ

ヘッド先端のつかみ面は、クロスカットのすじ入りのため、しっかりつかめ、引っ張れます。

てこの原理を最大限に発揮するレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。

刃部が長いので、フラットケーブルの切断にも適します。

ジョイント部でフィッシュテープを引っ張れます。

強力型

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

フィッシュテープ用プーラー付

圧着付

代替品

	<p>品番 EA534K-12A コメント 変更点:ハンドル</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.