

品番：EA534K-12A

品名：240mm 電工ペンチ(グリップ・圧着付/偏芯型)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/06 14:36現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	09 12 240
切断能力	硬線: φ 3.0mm 中硬線: φ 4.6mm	全長	240mm
仕上げ	クロムメッキ	ハンドル	コンフォート
刃材質	特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼鍛造油焼入)	刃硬度	HRC62
重量	455g		

ACSR(鋼心入アルミより線)の切断も可能な架線工専用強力ペンチ

#### 強力型

通常タイプより刃の支点が前に偏芯型で力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

アゴの掴み部にはクロスカットの刻み目が付けられているので強く掴み、引っ張ることができます。

ジョイント下部にもグリップゾーンを設け、強力なてこ作用と押し付け力を実現します。

刃部が長いので、フラットケーブルの切断にも適します。

ジョイント部でフィッシュテープを引っ張れます。

圧着付

代替品



品番 EA534K-12A  
コメント 変更点:ハンドル

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.